

PATLITE®

LU7
ワンタッチ組立てLED積層信号灯φ70

組立て工具が不要！
超簡単ワンタッチ方式積層信号灯
ベースユニットとLEDユニットを組み合わせて
点滅やブザー、表示色の選択ができます



特長

- カラー……赤 黄 緑 青 白
- グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
- FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。70～90dB (at 1m) の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。(LU7-V1は80dB (at 1m))
- 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
- オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(AC90～250VはNPNのみ)
- CEマーキング (EN/IEC規格適合品)、UL規格 (Listing) 対応品です。
- 振動が大きい場所でのご使用にはご注意ください。

メーカー型番	品番	品名
LU7-E-B	EA983FW-10B	70 φ LED 信号灯(青)
LU7-E-G	EA983FW-10G	70 φ LED 信号灯(緑)
LU7-E-R	EA983FW-10R	70 φ LED 信号灯(赤)
LU7-E-C	EA983FW-10W	70 φ LED 信号灯(白)
LU7-E-Y	EA983FW-10Y	70 φ LED 信号灯(黄)
LU7-02	EA983FW-12	DC24V [LED 信号灯用]ベースユニット
LU7-02FB	EA983FW-13	DC24V [LED 信号灯用]ベースユニット
LU7-M2	EA983FW-14	AC90V-250V [LED 信号灯]ベースユニット
LU7-M2FB	EA983FW-15	AC90V-250V [LED 信号灯]ベースユニット

オプション



SZ-50T
取付けポール



SZ-50L
取付けポール