

## EA983FW-10B~10Y LED信号灯

	品番	色
廃番	<del>EA983FW-10R</del>	<del>赤</del>
廃番	<del>EA983FW-10Y</del>	<del>黄</del>
	EA983FW-10G	緑
廃番	<del>EA983FW-10B</del>	<del>青</del>
廃番	<del>EA983FW-10W</del>	<del>白</del>



### ◆特長

- 屋内専用
- ベースユニットに載せてひねるだけで組立完了。  
ベースユニット内の配線端子台は各レンズ色に対応し配色されています。  
押込んでロック解除する端子台なので特別な道具も必要なく配線できます。
- ベースユニットは、EA983FW-12~-15と組み合わせてください。
- LED信号灯はベースユニットに最高5段まで積層可能。  
レンズ色の配列はお好みに配列できます。
- LED球使用の為、メンテナンスフリー
- 独自のプリズムデザインが、明るさを強めどんな方向、距離からでも優れた視認性を保証します。
  
- CEマーキング(EN/IEC規格適合品)
- UL規格(Listing)対応品
- 防塵・防噴流IP65構造です。水気や塵埃の多い工場でも使用できます。

### ◆仕様

- レンズ材質…ポリカーボネート
- 光源…LED球
- サイズ…φ 70 X 41(H)mm
- 重量…65g

IP(International Protection)とは、  
防塵性能・防水性能に関する保護等級で、国際規格です。

IP65とは、  
防塵性規格      6      塵埃は侵入しない  
防水性規格      5      噴流(あらゆる方向からのノズルによる噴流水)に対して保護する  
を表します。