

PATLITE®

LU5

ワンタッチ組立てLED積層信号灯Φ50

組立て工具が不要！超簡単ワンタッチ式
ベースユニットとLEDユニットを組み合わせることで
点滅やブザー、表示色の選択ができます



特長

- カラー……赤 黄 緑 青 白
- グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
- 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
- オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
- CEマーキング（EN/IEC規格適合品）、UL規格（Listing）対応品です。
- 振動が大きい場所でのご使用にはご注意ください。
- 鉛フリーはんだを使用しています。

| メーカー型番 | EA品番 | 品名 |
|----------|------------|------------------------|
| LU5-E-B | EA983FW-1B | 50φ LED信号灯(青) |
| LU5-E-G | EA983FW-1G | 50φ LED信号灯(緑) |
| LU5-E-R | EA983FW-1R | 50φ LED信号灯(赤) |
| LU5-E-C | EA983FW-1W | 50φ LED信号灯(白) |
| LU5-E-Y | EA983FW-1Y | 50φ LED信号灯(黄) |
| LU5-02 | EA983FW-2 | DC24V [LED信号灯用]ベースユニット |
| LU5-02FB | EA983FW-3 | DC24V [LED信号灯用]ベースユニット |

オプション



[SZ-60L](#) EA983FW-4
[取付けポール](#)



[SZ-60T](#) EA983FW-5
[取付けポール](#)