

EA983FW-12～-15

[LED信号灯用] ベースユニット

品番	電圧	仕様	重量
EA983FW-12	DC 24V	点灯のみ	250g
EA983FW-13		点灯・点滅・ブザー	275g
EA983FW-14	AC90～250V	点灯のみ	350g
EA983FW-15		点灯・点滅・ブザー	375g

廃番
廃番



◆特長

- EA983FW-10B～10W用ベースユニット
- 屋内用
- 信号灯を載せてひねるだけで組立完了。
ベースユニット内の配線端子台は各レンズ色に対応し配色されています。
押込んでロッキング解除する端子台なので特別な道具も必要なく配線できます。
- LED信号灯はベースユニットに最高5段まで積層可能。
レンズ色の配列はお好みに配列できます。
- CEマーキング(EN/IEC規格適合品)
- UL規格(Listing)対応品
- 防塵・防噴流IP65構造です。水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
- 鉛フリー半田を使用しています。

◆仕様

- 材質…ABS樹脂
- サイズ…φ70 X 170(H)mm
- ブザー音…電子音 2音、70～90dB
- 取付ポールはEA983FW-16または-17が使用できます。
- 壁面ブラケットはEA983FW-18が使用できます。

IP(International Protection)とは、
防塵性能・防水性能に関する保護等級で、国際規格です。

IP65とは、

防塵性規格 6 塵埃は侵入しない

防水性規格 5 噴流(あらゆる方向からのノズルによる噴流水)に対して保護する
を表します。