

からまない、じゃましない。 2つの安全のかたち

「からむ」「ひっかかる」「切れやすい」を解消した2つの安全の形を提案

- ① 驚の声から生まれたからみにくく、スリムに収まる<ロープタイプ>
- ② 使わない時はロープを収納できる自動巻き取り式<リールタイプ>

■スマートザイル ジャバラ式 3.0kg

■スマートザイル ショックコード式 1.5kg

■セフリル 0.5kg/1.0kg/1.5kg

次世代ロープタイプ

スリムでからみにくいST(SMART TURN)構造採用!

(特許出願中)

破断に強い! 金属芯入りジャバラ伸縮ロープ採用

スマートザイル
ジャバラ式 3.0kg

ブラック
イエロー
オレンジ

インパクトドライバーの
取り付けにも対応!

登山用ロープを応用した
工具接続ザイルロープ

取付け工具重量
3.0
kg

自然長: 800mm
(±10mm)

ブラック イエロー オレンジ

しなやかな伸縮ロープで作業スムーズ

スマートザイル
ショックコード式 1.5kg

ブラック
イエロー
オレンジ

さまざまなハンドツールに
対応出来る!

登山用ロープを応用した
工具接続ザイルロープ

取付け工具重量
1.5
kg

自然長: 800mm
(±10mm)

ブラック イエロー オレンジ

1 ナスカン

工具接続金具に着脱が
簡単なナスカンを採用。

2 作業性に優れたロープ

工具接続ロープ側に高耐久性ザイルロープ。
伸縮ロープ側はスリムな高伸縮繊維ロープ。

3 ST(SMART TURN) 構造

(特許出願中)

工具接続ロープと高伸縮繊維ロープをより戻し
金具で連結したST(SMART TURN)構造。
より戻し金具でロープが2つに折れ、スリムにた
ため、じゃまにならず、からみにくい。



軽量コンパクトリールタイプ

自動巻き取り式なので、ロープが邪魔にならない!

引き込み力を感じない最適張力で作業性向上

SAFETY REEL セフリル
0.5kg/1.0kg/1.5kg

自動巻き取り式構造

ロープは縫ぎ目のない一本で、リール内のドラムを貫通させています。リールの位置を移動することでロープをロックすることもできます。

ナスカン
接続ロープ

イエロー
0.5kg
AZ-SR05

取付け工具重量
0.5
kg

最大伸長: 1.2m

レッド
1.0kg
AZ-SR10

取付け工具重量
1.0
kg

最大伸長: 1.2m

ホワイト
1.5kg
AZ-SR15

取付け工具重量
1.5
kg

最大伸長: 1.2m

1 最適張力の自動巻き取り式なので
作業時にロープがたるまず、引っか
かりにくく、からみに
くい。作業後はロー
プを完全収納して
じゃまになりません。

2 リール本体が軽量、コンパクトな
ため複数利用も可能。腰元への装着
が簡単なナスカン仕様。

3 本体をスライドするこ
とでロープの巻き取り
をロック。引っばられ
る感じもなく好きな長
さで作業できます。

4 ストレスフリー構造(特許出願中)。
万一の落下にも衝撃を緩和、跳ね
返りも防止。

ロープ長さの調整方法

ロープを伸ばし、残
したいロープの長さ
に合わせて本体を身
体側にスライドさせ、
ロックします。



■ロック時の状態
本体を身体側にスラ
イドさせロープをロッ
クした状態。
※ロープがリールから手作業で出
ます。

ロープを全て収納する方法

2つのナスカンを
同じ位置にし、両方
のロープが同じ長
さになるよう本体
を引っ張り、ロープを
全て出し切り巻取
ります。



スマートザイル ジャバラ式用交換部品

ゆるみ止め付きシャックル

(特許出願中)

S-Mアナ通し止め用 S-Mロングスライド止め-アナ通し止め用

【スライド止め】
※工具が抜けにくい、
十分確認してください。



【アナ通し止め】



さまざまな工具をロープに 接続できます。

※外れる場合がありますのでナスカンへ取り付けでの
使用はしないでください。

