

仕様

注記	直径6.4mm～25.4mm（0.25インチ～1.00インチ）バルブパイプを保持します。最長190.5 mm（7.5インチ）の取り扱い長さ。
製品のタイプ	ボールバルブロックアウト
色	赤
材料	ポリプロピレン
全体の長さ（インチ）	6.25
全体の長さ（mm）	158.8
全体の幅（インチ）	3.1
全体の幅（mm）	78.7
アプリケーション	油圧、空圧および化学エネルギーを調整するボールバルブを、素早く簡単にロックアウトできます
最高動作温度（°C）	101
最高動作温度（°F）	215
最低動作温度（°C）	-40
最低動作温度（°F）	-40
部品機能	使用が簡単