



ワイヤー 直径	2.2mm
ワイヤー 長	2.0m
内 容 物	 取付け部品×1 ワイヤー×1 南京錠×1 カギ×2 スペース×3種

使用方法 下図のように機器のセキュリティスロットに取付けてください。

(1)図のように取付け部品の黒い部分を引き出します。

(2)取付け部品をセキュリティスロットに差し込みます。

(3)マウス・テンキーなどのケーブル(φ4mmまで対応)を取付けてください。

(4)取付け部品の黒い部分を押し込んで元に戻してください。

(5)付属のワイヤーを机の脚などに巻きつけてください。

(6)カギで南京錠を開錠し、ワイヤーを通してください。

(7)取付け部品の穴に南京錠を取付け、施錠して完了です。

＜スペース使用方法＞

※取付け後、機器と本製品の間にぐらつきが生じる場合は、付属のスペースをご使用ください。

①隙間に応じて使用するスペースの厚さを決めてください。

スペース (厚さ3種類)

②一番厚いスペースでもぐらつく場合は2枚、3枚を重ねてください。

③一番薄いスペースは凹部がないので外側に取付けます。

SL-59 パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

CD/AD/HADaU

ver.1.0