

EA983ZA-2(ダイヤル錠式キーボックス)取扱説明書

Ver.1.2

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○特長

- ・番号可変式のダイヤル式キーボックス。
- ・耐候性を高めるためと、ダイヤル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
- ・壁、塀などに取り付けて使用して下さい。(取付用ネジ付)

○仕様

- ・サイズ…本体:83×35×110(H)mm
ボックス内:63×25×85(H)mm
(ボックス内有効内寸:63×22×48mm)
- ・重量…440g
- ・材質…亜鉛合金



○使用方法


- ①シャッタードアを開けます。
- ②ダイヤルを合わせます。
最初は工場で0-0-0-0にセットされています。
- ③解除ボタンを下に押しとキーボックスのフタが開きます。
- ④鍵を取出すか、収納するかして下さい。
- ⑤キーボックスのフタを閉じます。
- ⑥ダイヤルを回して、設定番号を隠します。
- ⑦シャッタードアを閉じます。
シャッタードアは必ず閉めてください。



○番号の変更方法



- ①キーボックスのフタを開けると下図のようにRESETレバーが見えます。
- ②RESETレバーは左下に下げます。
- ③ダイヤルを好きな番号に合わせます
- ④RESETレバーを右上の元の場所に戻します。
- ⑤これで番号設定が完了します。


*** 一度変えた番号は忘れないようにしてください。
次回変更する場合は、その番号でキーボックスを開けてからでないと変更できません。**



○取付方法

- ①キーボックスを取り付ける位置を決めます。
- ②キーボックスはきっちり水平に取付けてください。
- ③キーボックスを開け、キーボックスの中から付属のネジで決めた位置に取付けます。



 改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
・ご使用者が怪我をする場合があります。
・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929