

# EA983ZA-22(ダイヤル可変式 キーボックス)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆特長

- 車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
- 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
- ドアノブやパイプなどにツルを通し、取付けることができます。

## ◆仕様

- 材質…本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
- 4桁ダイヤル式(番号可変式)
- 本体サイズ…78×50×132(H)mm
- ツル径…10mm
- クリアランス…縦:42mm、横:40mm
- 重量…約678g

## ◆使用方法


- ①ダイヤルを合わせ開錠します。(最初は工場で0-0-0-0にセットされています。)
- ②キーボックスを手前に引くと開きます。
- ③鍵を取出すか、収納するかしてください。
- ④キーボックスを閉じ、ダイヤルを回し、施錠します。

## ◆番号の変更方法



- ①キーボックスを開くとリセットレバーが見えます。



- ②リセットレバーカバーを外します。
- ③丸印内の矢印  のようにリセットレバーを動かします。



- ④ダイヤルをお好みの番号に設定します。



- ⑤リセットレバーを元の位置に戻します。



- ⑥リセットレバーカバーも元通りにします。番号変更完了です。

**※セットした新しい番号は忘れないで下さい。**

開錠も、設定変更もできなくなります。

## ◆ツルの外し方



- ①キーボックスを開くとリリースレバーが見えます。
- ②リリースレバーを矢印方向に押しながら、ツルを引き抜きます。  
ツルは完全に抜けません。ストッパーがあり、ストッパー位置で止まります。
- ③ドアノブやパイプ、金網などにツルを通します。
- ④ツルを元の位置に戻し、カチッと音がするまでしっかり押込んでください。
- ⑤キーボックスを閉じ、ダイヤルを回し、施錠します。
- ⑥ツルの取り外しを行う場合は、この作業を繰り返します。



開いたところ