

品番	クランプ範囲	最大開口	使用荷重	重量
EA984E-100	0~100mm	100mm	100kg	2.5kg
EA984E-200	0~180mm	180mm	200kg	6kg

(万能クランプ)

## &lt;仕様&gt;

- スチール製
- 当て板は特殊ウレタン仕様
- どの開口幅のときでも当て板が必ず平行となる構造です。
- ストッパー付

## &lt;特徴&gt;

- 独自のあて板並行機能により、摩擦力が強く対象物をはさんで滑る事なく吊り上げることができます。
- あて板には特殊ウレタンを装着しているため、対象物を傷つけずソフトに吊り上げます。
- 取手のないものや吊り上げにくいもののクランプとしてご使用ください。



樹脂品を吊る



ボードを吊る



鉄板を吊る



木材を吊る



石板を吊る



なみ板を吊る



鉄板を吊る



ガラス戸を吊る

## &lt;使用方法&gt;

- ① ホイストに万能クランプのシャックル部をかけます。
- ② ストッパーを外し対象物を挟みます。
- ③ 対象物が滑らないか確認して吊り上げます。

## &lt;使用上の注意&gt;

- ① ウレタン当て板部の摩擦と吊荷の重力により荷を保持する機構です。初めて吊り上げる時は滑らないか確認した上で作業してください。
- ③ 水・油・粉等が付着している場合は滑りますので必ずよく拭き取ってください。
- ④ 屋外で使用される場合、雨中では使用しないでください。
- ⑤ 吊荷の中心部でつってください。
- ⑥ 吊荷を他のものに当てたり、引っかけたりしない様に注意してください。
- ⑦ 振動させたり、吊荷を振らないでください。
- ⑧ 急速な吊り上げ、吊下げはしないでください。
- ⑨ 吊荷の下に入らないでください。
- ⑩ 容量以内で使ってください。
- ⑪ 改造しないでください。