


■安全の目視(ツイストカム機構)





確認マークは蓄光塗装 → 締付け → 確認マークの一致



円形カムのくい込みが大きくなる

負荷がかかった時



SDC-S

■ スクリューカムクランプ

(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

SCREW CAM CLAMP (Double Eye Type) Twist Cam Type PAT.

CHECK!




取説・部品図・動画はこちらから

▶ 特長

- 吊上げ・吊下げ・ヨコ引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。
- ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造。
- スクリューと円形カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
- 締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。

▶ 使用例

- ⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。吊り下げの場合、勾配のある物(1形鋼)には使用できません。



下記のような形状のものをクランプすることは出来ませんので、使用しないで下さい。

⚠ 使用禁止



※8°以下のものであってもクランプ部が吊り方向にテーパがついている場合は使用出来ません。



品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法 (mm)										質量 (kg)
			L	L1	H	H1	H2	D	D1	T	T1	S	
SDC0.5S	0.5	0~25	158	89	121	71.5	30	27	27	46	13	17	1.9
SDC1S	1	0~40	208	121	161	94	45	32	32	54	14	21	3.6
SDC2S	2	0~40	227	121	177	105	45	36	32	60	18	21	4.8
SDC3.2S	3.2	0~40	252	136	196	118.5	50	45	35	64	20	21	7.0
SDC6.3S	6.3	0~50	291	152	225	132	55	50	41	90	43	21	16.0

EA品番

EA984FA-31

EA984FA-32

EA984FA-33

EA984FA-34

注:マークが一致していることを確認し、25N・m(約250kgf・cm)以上で締め付けを行って下さい。