

キャッチパレットトラック

キャッチパレットトラックが更に進化しました

さまざまなニーズに応じて圧倒的なアイテム数をラインアップし、長年多くのユーザーに愛用されてきたOPKのキャッチパレットトラック。
豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。



ワンタッチのニュートラルレバー



DOWN — 下降時
UP — 上昇時
N — ニュートラル
負荷時でも軽々走行
操作できます。

自動積荷チェックバルブ

リフト時の過積載を防ぎ、
作業者と製品を保護します。

バルブクリーニング装置

バルブ内を簡単に洗浄し、
正常な状態を維持します。

ノーパッキング油圧ポンプ

オリジナルの油圧機構です。

✔ ハンドルを樹脂製にしました

ハンドルの材質を従来の鉄から樹脂に変更し、
軽くて手ざわりも機能性もアップしました。
もちろん強度も抜群！

✔ アルミ芯のステアリングホイール

従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。
軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズに
なりました。

✔ ハンドルのデザインを一新

ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして
ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作
性を追求し、カタチにしました。
絶妙な角度が自由自在なハンドリングを実現
します。

✔ OPK独自の操作方式

レバーを引き上げる事で簡単にニュートラルに
なり、微妙な調整は必要ありません。
操作性と安全性に配慮したこの独自方式は、
長年に渡ってユーザーから高い評価と信頼を
戴いています。

✔ 現場に応じた多彩なオプション

OPKの長年の経験とノウハウを活かして、様々な現場環境・使用状況に応じた各種オプションを準備
いたしました。豊富な製品バリエーションとの組み合わせで、幅広いニーズにお応え致します。

標準型



EA985EG-1~EA985EG-34

- 軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。
- ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。
- リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。
- 正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。
- OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。

低床型・超低床型



EA985EH2~EA985EH-24

EA985EJ-1~EA985EJ-3

- OA 機器、自動販売機などの運搬に最適な低床・超低床タイプ。
- **低床型**は、最低位 65mm、
超低床型は、最低位 39mm タイプと 45mm タイプをご用意。

キャッチパレットトラック仕様



■ 標準型キャッチパレットトラック仕様

型 式	最 大 積載量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	車体 重量 (kg)
		H1	H2	外幅	長さ			内幅			
CP- 7M- 85	700	65	185	450	850	770	625	210	1240	1150	51
CP- 7S-100				520	1000	920	775	280	1390	1150	55
CP-15L-140	1500	80	200	685	1400	1280	1120	385	1810	1170	93

■ 低床型キャッチパレットトラック仕様

型 式	最 大 積載量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	車体 重量 (kg)
		H1	H2	外幅	長さ			内幅			
CP-10S-100H	1000	65	185	520	1000	920	775	280	1390	1150	55
CP-10L-120H				650	1200	1120	975	410	1590	1150	64
CP-15S-107H	1500	65	185	520	1070	940	790	220	1480	1170	74
CP-15S-115H					1150	1020	870		1560		75
CP-15L-122H				685	1220	1090	940	385	1630		83
CP-15L-140H					1400	1270	1120		1810		93



■ 超低床型キャッチパレットトラック仕様

型 式	最 大 積載量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	車体 重量 (kg)
		H1	H2	外幅	長さ			内幅			
CPL-10M- 85	1000	45	135	450	850	720	590	150	1300	1120	58
CPL-10S-107				520	1070	940	810	220	1520		66



メーカー型番	EA品番	メーカー型番	EA品番
CP-7M-85	EA985EG-1	CP-10S-100H	EA985EH-2
CP-7S-100	EA985EG-2	CP-10L-120H	EA985EH-4
CP-15L-140	EA985EG-34	CP-15S-107H	EA985EH-21
CPL-10M-85	EA985EJ-1	CP-15S-115H	EA985EH-22
CPL-10S-107	EA985EJ-3	CP-15L-122H	EA985EH-23
		CP-15L-140H	EA985EH-24