

キャッチパレットトラックが地球に優しい製品としてさらに進化しました。

さまざまな現場ニーズに応じて圧倒的なアイテム数をラインアップし、長年多くのユーザーに愛用されてきたOPKのキャッチパレットトラックが、ロングセラー製品としての良さを継承しながら、トップメーカーとしてのノウハウを結集してモデルチェンジしました。

✓ ハンドルを樹脂製にしました。

従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性もグーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群！

✓ ハンドルのデザインを一新。

ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。微妙な角度が自在なハンドリングを実現します。

✓ アルミ芯のステアリングホイール。

従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、ハンドリングがよりスムーズになりました。

✓ OPK独自の操作方式。

レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は要りません。OPKのキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用。ユーザーから高い評価と信頼をいただいています。

✓ 現場に応じた多彩なオプション。

OPKの長年の経験・ノウハウを活かして、さまざまな現場環境・使用状況に応じた各種オプションを準備いたしました。豊富な製品バリエーションとの組み合わせで、幅広いユーザーニーズにお応えいたします。（くわしくはP.8を参照ください）

グッドデザイン賞
受賞商品



GOOD DESIGN
AWARD 2007

大阪デザインセンター
選定商品



工業デザイン部門
中小企業優秀賞受賞

ワンタッチのニュートラルレバー



DOWN — 下降時
UP — 上昇時
N — ニュートラル
負荷時でも軽々走行
操作できます。

自動積荷チェックバルブ内蔵

リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。

バルブクリーニング装置内蔵

バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。

ノーパッキン油圧ポンプ

オリジナルの油圧機構です。

標準

標準型 標準タイプ



メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。
豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。



CP-15L-140
EA985EG-34

両面パレット用(1100mm)



CP-7M-85
EA985EG-1

標準タイプ仕様

型式	仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	フォーク(mm)					全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)
					外幅 W ₁	長さ L ₁ L ₂ L ₃			内幅 W ₂					
CP- 7M- 85		700	65	185	450	850	770	625	210	1,240	1,150	ステレオ 150×45	ウレタン 65×56	51
CP- 7S-100					520	1,000	920	775	280	1,390				55
CP-15L-140		1,500	80	200	685	1,400	1,280	1,120	385	1,810	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	83
														93

メーカー型番	EA品番
CP-7M-85	EA985EG-1
CP-7S-100	EA985EG-2
CP-15L-140	EA985EG-34

■ 寸法図 (標準タイプ)

