

## 支持脚

### OPTION

#### ローラコンベヤ支持脚

EA985G-72、-73

型式	A型【軽荷重用、アルミフレームコンベヤ用】		
	MAR-A-01	MAR-A-02	MAR-A-03
ローラ上面高さ(mm)	350~500	450~700	650~1100

●ローラ幅は245・300・400mmよりご指定ください。

#### フレーム耐荷重

脚取付間隔(m)	1.5	2.0	3.0
許容荷重(kg/m)	160	85	25
床置(kg/m)	260		

●オプションのみのご注文は運賃別途

