

EA986DB - 43
(トランスポートローラー)

耐荷重 2500kg
本体スチール製
車輪 ナイロン製
重量 4kg

外形サイズ 275X120X100(H)mm
車輪径 85×90(W)mm
車輪 1台につき 2個
荷台サイズ 210X100mm
(荷台面ラバー張)

