

EA986DB - 44
(トランスポートローラー)

耐荷重 3000kg
本体スチール製
車輪 ナイロン製
重量 9.5kg

外形サイズ 400X228X100(H)mm
車輪径 85×85(W)mm
車輪 1台につき 4個
荷台サイズ 330X220mm
(荷台面ラバー張)

