

EA986DB - 45
(トランスポートローラー)

耐荷重 6000kg
本体スチール製
車輪 ナイロン製
重量 12kg

外形サイズ 415X210X100(H)mm
車輪径 85×85(W)mm
車輪 1台につき 6個
荷台サイズ 260X200mm
(荷台面ラバー張)

