

EA986DB-51
(トランスポートローラー)

- 耐荷重 6000kg(2台1組)
- 本体スチール製
- 車輪 ナイロン製
- 重量 30kg
- 連結棒(スチール製) 2本付属
- 調整範囲 500~1400mm

- 外形サイズ 320X268X110(H)mm
- 車輪径 $\phi 85 \times 90$ (W)mm
- 車輪 1台につき 4個
- 荷台サイズ 250X200mm
(荷台面ラバー張)

