

**EA986DB-52**  
(トランスポートローラー)

- 耐荷重 12000kg(2台1組)
- 本体スチール製
- 車輪 ナイロン製
- 重量 38kg
- 連結棒(スチール製) 2本付属
- 調整範囲 720~1500mm
- 外形サイズ 420X268X110(H)mm
- 車輪径  $\phi 85 \times 90$ (W)mm
- 車輪 1台につき 6個
- 荷台サイズ 350X200mm  
(荷台面ラバー張)

