

EA986DB - 56

(トランスポートローラー)

耐荷重 3000kg
本体スチール製
車輪 ナイロン製
重量 15kg

外形サイズ 300X200X104(H)mm
車輪径 85×90(W)mm
車輪 1台につき4個
荷台サイズ 185X150mm
(荷台面ラバー張)

