

EA986PH-100



25 Luminous® GumCaster L
H 12.5cm ストッパー付 **2**個セット

[25]ルミナスレギュラー ゴムキャスター[2個セット]

商品型番： IHL-GCL100

業務用途にもおすすめのゴム製キャスター。シリーズ最大の直径100mmの車輪でナイロン製よりもスムーズな移動!

特徴	■丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 ■業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ■ストッパー付なので固定も出来て安心。
外形寸法	(約)高さ:12.5cm (約)車輪直径:10cm ※サイズの高さには、ネジ切り部は含まれていません。 六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重	キャスター静止時:400kg キャスター走行移動時:80kg
入数	2個
材質	本体:ゴム 金属部:スチール(亜鉛メッキ)
型番	IHL-GCL100
JAN	4997236856760
ボール径/シリーズ	25mm/ルミナスレギュラーシリーズ
ご注意	※フローリングの上で使用すると車輪跡がつく場合がございますのでご注意ください。 ※クッションフロア材(塩化ビニル製、PVC製)の上で使用されると、環境(*1)によっては、色移り(移行)現象により、フロア材の表面が変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 *1...長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など。