ステンレス重量戸車 スリムタイプ

平型　ステンレス枠

特殊門扉用戸車
重量戸車
ロタ・重量戸車
キャスター戸車
Hブーリー
セミブルック
Cローラー
バテント車
ガイドローラー
底車
公団・公社用戸車
サッシ取替戸車
ステンレス戸車
鉄戸車
調整戸車
横調整戸車
フラッター戸車
樹脂戸車
Uステンレール用戸車
ローラー戸車
真鍮戸車
吊戸車
スライドラック用
下車

50mm　75mm




RoHS　440C ベアリング 組替え
(P264参照)



特長　従来の重量戸車と比べ、枠巾が34%減スリムに(50mm 当社比)。

用途　門扉・出入口用扉etc.



※枠、軸の材質はSUS304、車の材質はSUS303です。
※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	D	F	G	H	J	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
JKS-0502	50mm	110	85	50	54	17	11	6.5	6	44	5	SUS304 t2	#608ZZ	257g	120kg	8,540	2	30
JKS-0752	75mm	140	115	75	80	24	16	6.5	8	67.5	5	SUS304 t3	#6202ZZ	775g	200kg	14,900	2	30

車のみ



車のみは該当ページを参照してください。

商品コード	サイズ	該当ページ
SBP-0502	50mm	P129
SBP-0752	75mm	