吊戸車





特殊門扉用戸車
重量戸車
ロタ・重量戸車
キャスター戸車
Hプーリー
セミブルック
Cローラー
パテント車
ガイドローラー
底車
公団・公社用戸車
サッシ取替戸車
ステンレス戸車
鉄戸車
調整戸車
横調整戸車
フラッター戸車
樹脂戸車
Uステンレール用戸車
ローラー戸車
真鍮戸車
吊戸車
スライドラック用
下車

● 吊戸車

レールを敷設しないスライドドアに

例えば病院や工場、それにカートを多用する店舗など、床面をフラットにしておく必要のある場所では、スライドドアを吊す形で設置することができます。





吊戸車


丸型 | 鉄枠 | 鉄鋳物車 | 6ナイロン車 | MCナイロン®車

40mm 50mm 60mm 75mm



特長 樹脂車は鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。

用途 工場･倉庫etc.



※枠は焼き付け塗装です。

鋳物車

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O(R)	板厚	軸	車	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
TZZ-0401	40mm	253	30	35	40	52	17.5	10	22.5	13	19	65	25	10.5	5.4	5	SPCC t2.3	鉄 6mm	鉄鋳物	220g	50kg	オープン	2	84
TZZ-0501	50mm	266	33	45	50	58	19	11	24	14.4	19	65	25	21.5	5.4	6	SPCC t2.3	鉄 8mm		270g	70kg	オープン	2	60
TZZ-0601	60mm	319	48	53	60	72	24	14.5	30	17.6	29	75	35	21	5.9	7	SPCC t3.2	鉄 10mm		670g	100kg	オープン	2	48
TZZ-0751	75mm	420	54	68	75	92	26	15.5	32	19	29	150	36	23	5.9	8	SPCC t4			1140g	150kg	オープン	2	30

樹脂車

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O(R)	板厚	軸	車	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
TZE-0401	40mm	253	30	35	40	52	17.5	10	22.5	13	19	65	25	10.5	5.4	3	SPCC t2.3	鉄 6mm	6ナイロン(黒)	185g	40kg	オープン	2	–
TZE-0501	50mm	266	33	44	50	58	19	11	24	14.4	19	65	25	21.5	5.4	5	SPCC t2.3	鉄 8mm	MC801 ≠6200ZZベアリング入	255g	80kg	オープン	2	–