

EA987DB-1
(電気ホイスト)

- 単相100V仕様
- ブレーキ付ギアードモーター採用
- 独自システムにより本体の傾きや吊荷の揺れを抑えます。
- 誘導ギアードモーター採用
オイル交換、カーボンブラシ交換のわずらわしさはありません。
- 最短フック距離450mmのコンパクト設計
- 動作音が低い。
- 渦巻き防止機構付き

- 電源…100V、200W
- ワイヤー長…10m
- 揚程…10m
- 吊揚速度…12m/分
- 操作コード…3m
- 電源コード…1.5m
- 荷重 80kg
- 重量 13.5kg



(オプション)
交換用ワイヤーカートリッジ
EA品番未定



(ZC100)

(使用例)



