

# 象印

ELEPHANT

最高級チェーンブロック

No.2

JIS規格品

# H型 スーパー100

GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーン使用



## 特長

- 1 ボディをしっかりガードする静電粉体塗装
- 2 衝撃に強いギヤケース・本体フレーム
- 3 高い機械効率を維持するノックピン
- 4 高精度なギヤと軸受け構造
- 5 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド
- 6 強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPa
- 7 信頼性の高いメカニカルブレーキ
- 8 フェイルセーフに徹した二重つめ機構
- 9 二重カバーで雨水、塵埃を防衛
- 10 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
- 11 巻下げの限界を知らせるチェーン止め金具



象印チェーンブロック株式会社



ISO9001  
JQA-1547社工場

# H-100 シリーズ

## 頂点を越えた新しい可能性がここにある。 最高級チェーンブロック



●H-1型

●H-5型

### ■H型仕様

型式	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	巻上平均 手動力 N (kg)	ロードチェーン		手鎖 線径×ピッチ (mm) (mm)	自重 (kg)
					線径×ピッチ (mm) (mm)	掛数		
H-0.5	0.5	2.5	277	216(22)	5 × 15	1	5×23.6	9
H-1	1	2.5	303	250(25.5)	6.3×19	1	5×23.6	11.4
H-1.6	1.6	2.5	338	333(34)	7.1×21	1	5×23.6	14.7
H-2	2	3	379	324(33)	8 × 24	1	5×23.6	21
H-2.5	2.5	3	416	324(33)	9 × 27	1	5×23.6	25.4
H-3.1	3.1	3	516	343(35)	7.1×21	2	5×23.6	24
H-5	5	3	613	343(35)	9 × 27	2	5×23.6	39.5
H-7.5	7.5	3.5	760	368(37.5)	9 × 27	3	5×23.6	70
H-10	10	3.5	789	368(37.5)	9 × 27	4	5×23.6	82

※H-16 (16t)～H-60 (60t) の仕様は、別途お問い合わせ下さい。

EA987CC-3



●HG型

●HP型

### ■HG型(ギヤードトリ結合式)・HP型(プレントリ結合式)仕様

型式	HP型	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	ギヤードトリ 横行平均手動力 N (kg)	適用横行レール			自重 (kg)	
						幅 (mm)	最小の高さ (mm)	最小回転半径 (mm)	HG型	HP型
HG-0.5	HP-0.5	0.5	2.5	299	19.6(2)	75-100-125	125(100)	900	21	17
HG-1	HP-1	1	2.5	320	34.3(3.5)	75-100-125	150(125)	1100	27.4	22.4
HG-1.6	HP-1.6	1.6	2.5	369	39.2(4)	100-125-150	180	1200	39.2	33.7
HG-2	HP-2	2	3	403	53.9(5.5)	100-125-150	180	1200	46	40
HG-2.5	HP-2.5	2.5	3	458	68.6(7)	100-125-150	180	1700	58.9	52.4
HG-3.1	HP-3.1	3.1	3	521	78.4(8)	100-125-150	180	1700	57.5	51
HG-5	HP-5	5	3	632	112.7(11.5)	125-150-175	250(200)	2300	95.3	87.5
HG-7.5	HP-7.5	7.5	3.5	706	147(15)	150-175-190	330	3000	177	168
HG-10	HP-10	10	3.5	794	186.2(19)	150-175-190	330	3000	199	182

※HG-16 (16t)～HG-30 (30t) の仕様は、別途お問い合わせ下さい。

注1.( )内数値はプレントリ結合式の場合です。

### ■G型(ギヤードトリ)・P型(プレントリ)仕様

型式	G型	P型	定格荷重 (t)	ギヤードトリ 標準揚程 (m)	適用横行 レール幅 (mm)	最小回転 半径 (mm)	自重 (kg)	
							G型	P型
G-0.5	P-0.5	0.5	2.5	75-100-125	900	12	8	
G-1	P-1	1.0	2.5	75-100-125	1100	16	11	
G-1.6	P-1.6	1.6	2.5	100-125-150	1200	24.5	19	
G-2	P-2	2.0	3.0	100-125-150	1200	25	19	
G-2.5/3.1	P-2.5/3.1	2.5/3.1	3.0	100-125-150	1700	33.5	27	
G-5	P-5	5.0	3.0	125-150-175	2300	55.8	48.5	
G-7.5/8	P-7.5/8	7.5/8.0	3.5	150-175-190	3000	107	98	
G-10	P-10	10.0	3.5	150-175-190	3000	117	100	

※仕様は、予告なく変更することがあります。



象印チェーンブロック株式会社

本社・営業部 / 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地 TEL (072) 365-7771(代)

URL : <http://www.elephant.co.jp>

札幌営業所 TEL (011) 824-2821(代)

名古屋営業所 TEL (052) 916-1801(代)

仙台営業所 TEL (022) 284-5610(代)

大阪営業所 TEL (072) 365-7771(代)

北関東営業所 TEL (048) 527-3086(代)

広島営業所 TEL (082) 292-6775(代)

東京営業所 TEL (03) 3633-0176(代)

福岡営業所 TEL (092) 595-8880(代)

テクニカル相談室 ☎TEL 0120-911-232 FAX 0120-911-832

(電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp)

2011. 2. 10,000