

# H-100

シリーズ

## 頂点を越えた新しい可能性がここにある。 最高級チェーンブロック



● H-1型

● H-5型

### ■ H型仕様

型 式	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	巻上平均 手動力 N(kg)	ロードチェーン		手 鎖 線径×ピッチ (mm) (mm)	自重 (kg)
					線径×ピッチ (mm) (mm)	掛数		
H-0.5	0.5	2.5	277	216(22)	5 × 15	1	5×23.6	9
H-1	1	2.5	303	250(25.5)	6.3×19	1	5×23.6	11.4
H-1.6	1.6	2.5	338	333(34)	7.1×21	1	5×23.6	14.7
H-2	2	3	379	324(33)	8 × 24	1	5×23.6	21
H-2.5	2.5	3	416	324(33)	9 × 27	1	5×23.6	25.4
H-3.1	3.1	3	516	343(35)	7.1×21	2	5×23.6	24
H-5	5	3	613	343(35)	9 × 27	2	5×23.6	39.5
H-7.5	7.5	3.5	760	368(37.5)	9 × 27	3	5×23.6	70
H-10	10	3.5	789	368(37.5)	9 × 27	4	5×23.6	82

※H-16(16t)～H-60(60t)の仕様は、別途お問い合わせ下さい。



● HG型

● HP型

### ■ HG型(ギヤードトリ結合式)・HP型(プレントリ結合式)仕様

型 式	規格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	ギヤードトリ 横行平均手動力 N(kg)	適用横行レール			自重 (kg)		
					幅 (mm)	最小の高さ (mm)	最小回転半径 (mm)	HG型	HP型	
HG-0.5	HP-0.5	0.5	2.5	299	19.6(2)	75・100・125	125(100)	900	21	17
HG-1	HP-1	1	2.5	320	34.3(3.5)	75・100・125	150(125)	1100	27.4	22.4
HG-1.6	HP-1.6	1.6	2.5	369	39.2(4)	100・125・150	180	1200	39.2	33.7
HG-2	HP-2	2	3	403	53.9(5.5)	100・125・150	180	1200	46	40
HG-2.5	HP-2.5	2.5	3	458	68.6(7)	100・125・150	180	1700	58.9	52.4
HG-3.1	HP-3.1	3.1	3	521	78.4(8)	100・125・150	180	1700	57.5	51
HG-5	HP-5	5	3	632	112.7(11.5)	125・150・175	250(200)	2300	95.3	87.5
HG-7.5	HP-7.5	7.5	3.5	726	147(15)	150・175・190	330	3000	177	168
HG-10	HP-10	10	3.5	794	186.2(19)	150・175・190	330	3000	199	182

※HG-16(16t)～HG-30(30t)の仕様は、別途お問い合わせ下さい。 注1.( )内数値はプレントリ結合式の場合です。



● G型

● P型

### ■ G型(ギヤードトリ)・P型(プレントリ)仕様

型 式	規格荷重 (t)	ギヤードトリ 標準揚程 (m)	適用横行 レール幅 (mm)	最小回転 半径 (mm)	自重 (kg)	
					G型	P型
G-0.5	P-0.5	0.5	2.5	75・100・125	900	12 8
G-1	P-1	1.0	2.5	75・100・125	1100	16 11
G-1.6	P-1.6	1.6	2.5	100・125・150	1200	24.5 19
G-2	P-2	2.0	3.0	100・125・150	1200	25 19
G-2.5/3.1	P-2.5/3.1	2.5/3.1	3.0	100・125・150	1700	33.5 27
G-5	P-5	5.0	3.0	125・150・175	2300	55.8 48.5
G-7.5/8	P-7.5/8	7.5/8.0	3.5	150・175・190	3000	107 98
G-10	P-10	10.0	3.5	150・175・190	3000	117 100



象印チェーンブロック株式会社

URL: <http://www.elephant.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地  
 TEL.(072)365-7771 FAX.(072)367-2053  
 札幌営業所 TEL.(011)824-2821 FAX.(011)824-3115  
 仙台営業所 TEL.(022)284-5610 FAX.(022)284-5603  
 北関東営業所 TEL.(048)527-3086 FAX.(048)527-3058  
 東京営業所 TEL.(03)3633-0176 FAX.(03)3633-1583  
 名古屋営業所 TEL.(052)916-1801 FAX.(052)915-6720  
 大阪営業所 TEL.(072)365-7771 FAX.(072)367-2053  
 広島営業所 TEL.(082)292-6775 FAX.(082)291-9309  
 福岡営業所 TEL.(092)595-8880 FAX.(092)595-8882

**危険**

電気チェーンブロック、チェーンブロック、チェーンレバーホイス、及びチェーンスリング等の吊具を、風雨や波浪の影響を絶えず受ける場所、及び塩害や酸・アルカリ等の影響を受ける場所で使用すると、機器及びロードチェーンが突然破損する可能性がありますので、絶対に使用しないでください。

**注意**

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

テクニカル相談室

【技術的ご質問】0120-911-232 【営業的ご質問】0120-984-204(平日9～12時 13～16時45分)  
 FAX. 0120-911-832 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2022.4.10.000 M