

EA987FL-5 (牽引フック) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◇仕様

- 全 長…135mm
- 開口幅…48mm
- 材 質…鉄
- 重 量…770g
- 能 力…3000kg



◇取付方法

- 牽引フックは車輛フレームのしっかりした構造部分に取り付けてください。
 - 車輛に取付ける場合は、1/2インチ・グレード5のボルトで取り付けてください。
 - 101.7nmのトルクで正しく閉めてください。
- 注) グレード5のボルトとは…中炭素鋼、焼入れ、焼戻しのボルト

◇メンテナンス

- 定期的に牽引フックに傷がないかどうか。
- ボルトがゆるんでいないかどうか確認してください。
- 牽引フックが曲がっていたり、キズがあった場合は、取替えてください。

◇付属品

- 板バネ…1枚
- ボルト…2個
- ワッシャー…2個
- ナイロンナット…2個

