




Anschlagwirbel HIGH10 mit Bügel
Güteklasse 10

Lifting Point HIGH10 with bow
Grade 10

Traglasten "G" in Tonnen bei unterschiedlichen Anschlagarten / Working loads "G" in tons by different attachment points

Anschlagart / Kind of attachment									
Anzahl der Stränge / Number of strands		1	1	2	2	2	2	3/4	3/4
Neigungswinkel / Angle of slope		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Artikel-Nr. / Article-No.	**Gewinde / Thread**	**Gesamtgewicht "G" in Tonnen / Overall weight "G" in tons**							
14200080	M8	0,30	0,30	0,60	0,60	0,42	0,30	0,64	0,45
14200100	M10	0,63	0,63	1,26	1,26	0,89	0,63	1,34	0,95
14200120	M12	1,00	1,00	2,00	2,00	1,41	1,00	2,12	1,50
14200140	M14	1,20	1,20	2,40	2,40	1,70	1,20	2,55	1,80
14200160	M16	1,50	1,50	3,00	3,00	2,12	1,50	3,18	2,24
14200180	M18	2,00	2,00	4,00	4,00	2,83	2,00	4,24	3,00
14200200	M20	2,50	2,50	5,00	5,00	3,54	2,50	5,30	3,75
14200240	M24	4,00	4,00	8,00	8,00	5,66	4,00	8,48	6,00
14200270	M27	4,00	4,00	8,00	8,00	5,66	4,00	8,48	6,00
14200300	M30	5,00	5,00	10,00	10,00	7,07	5,00	10,61	7,50
14200360	M36	7,00	7,00	14,00	14,00	9,90	7,00	14,85	10,50
14200361	M36	8,00	8,00	16,00	16,00	11,31	8,00	16,97	12,00
14200420	M42	10,00	10,00	20,00	20,00	14,14	10,00	21,21	15,00
14200421	M42	15,00	15,00	30,00	30,00	21,21	15,00	31,82	22,50
14200480	M48	20,00	20,00	40,00	40,00	28,28	20,00	42,42	30,00