

## VRS型 回転アイボルト(スターポイント)

### スターポイント



#### リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消

アイボルトへの横方向負荷は禁止されていますが、スターポイントならボルトを固定した状態でも、リング部が負荷方向に360°回転するので、いちいちリング面を引っ張り方向へ合わせる手間が不要。リング面の調整を怠ることで起きる、アイボルトの緩みによる万一の事故を防ぎます。また、固定締め付けしたアイボルトでは禁止されている横吊りも、高い安全性を確保しつつ可能にします。

負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。

紛失の恐れのない内面六角ボルト(ハイテン10.9級以上)。

目を引く蛍光ピンクカラー。

高温下で色変化する**特殊塗装**。

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。

※相手面に密着させて使用して下さい。

### 取扱説明

吊り上げ機器に取り付ける前に、リングを引っ張り方向に合わせてください。(注意:スターポイントは荷重下で回転する使用には適していません。)

吊り上げ対象物への配置について。

単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置してください。

2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置してください。

3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置してください。