

EA987SD-25W~50W ステンレス滑車

特長： 2車 ベケ付 回転式
スイベル式 (360° 回転)

材質： ステンレス (SUS304)

サイズ：

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)
EA987SD-25W	27	48.5	13.4	5	94	170
EA987SD-32W	34	55	15.4	7	113	290
EA987SD-38W	40	61	15.4	7	122	410
EA987SD-50W	53	67	20.5	8	150	610

仕様：

品番	車溝幅 (mm)	車径 (mm)	使用ロープ径 (mm)	使用荷重
EA987SD-25W	10	25	~10φ	170kg
EA987SD-32W	12	32	~12φ	200kg
EA987SD-38W	13	38	~13φ	250kg
EA987SD-50W	14	50	~14φ	300kg

