

ハンドウィンチ用ワイヤー

- ワイヤーの先端をコース入りのループ加工とし、フックやシャックル等に取り付可能です。
- ワイヤー長さの別寸法の製作やワイヤーのみ(1巻=200m)のご注文もお受けします。
- KW6は抜け止め付の端末処理をほどこしています。



型 式	径(mm)×長さ(m)	素線構成	端末処理	吊荷重(kg)	牽引荷重(kg)	自重(g)	1箱入数(本)	適合機種
KW4	4×10	6×19	切りっ放し	140	220	600	10	MW100, MW500(B)
KW5	5×10	6×19	切りっ放し	230	340	900	10	MW500(B)
KW6	6.3×10	6×37	抜け止め付	330	500	1400	10	MW500(B)

EA989S-5A