

100mm<sup>2</sup>/sまでの低粘度油用



機種	LP-32
使用可能液	灯油・軽油・A重油
吐出量	1回転1L 標準使用100L/分
材質	鉄・アルミ
吸入口径	ストレーナ本体φ48 (吸入パイプφ31.8)
吐出ホース	φ32×1275mm
ストレーナー	60メッシュ ポリエチレン
本体重量	6.0kg
J A N	4971770-030039

※A重油油温10℃以上で使用可能

100mm<sup>2</sup>/sまでの低粘度油用



機種	EA990KA-1	
	SB-20	SB-25
使用可能液	灯油・軽油・A重油	
吐出量	20L/105回転	20L/72回転
材質	本体:鉄鑄物 羽根材質PPS樹脂	
吸入口径	φ25.4	φ31.8
吐出ホース	φ22×1100mm	φ25×1280mm
ストレーナー	なし	なし
本体重量	3.8kg	5.8kg
J A N	4971770 -010116	4971770 -010154