

2000mm²/sまでの高粘度オイル用

EA990KA-2



全長
1380mm

SO-25

機 種	SO-25
使用可能液	高粘度油(2000mm ² /s以下)
吐 出 量	0.5L/1ストローク
材 質	鉄・アルミ
吸 入 口 径	φ31.8
吐 出 口 径	φ21.7
ストレーナー	なし
本 体 重 量	5.1kg
J A N	4971770-320109

※A重油油温10℃以上で使用可能

100mm²/sまでの低粘度油用

全長
1194mm

PP-25T

機 種	PP-25T	PP-25T(6本台紙付)
使用可能液	灯油・軽油・水※	
吐 出 量	20L/分	
材 質	本体:ポリエチレン パイプ:塩ビ	
吸 入 口 径	φ26	
吐 出 ホ ー ス	φ22.3×1162mm	
ストレーナー	なし	
本 体 重 量	350g	
J A N	4971770-160439	4971770-160446

※ただし、飲用水は不可