

# 電動ドラムポンプ

# FP/FQ

## 農家や工場などにピッタリ!! 灯油・軽油専用!!

AC-100V用



FP-25

コード先端形状

FP-25



FP-2512



●使いやすい給油ノズル付

ドラム缶  
(200L)  
1缶分を  
約10分で  
吸い上げ可能

単一乾電池  
4本 **別売**  
ポリ缶 (18L) へ  
約2分で給油  
※1



電池用  
FQ-25

油  
業  
用  
ポ  
ン  
プ

F  
P  
/  
F  
Q

**別売** ラクオート用 延長ホースセット FP-25/2512,SFP2518用  
※電池式FQシリーズにはご使用できません。

PA-247

ご注意



長さ:1.5m

ホース取付口がカップリングタイプにのみ、ご使用頂けます。ホースバンドで固定するタイプにはご使用頂けません。

型式 FP-00-AAA-1 以降対応  
※型式 FP-00-AAA-0 にはご使用できません。

JAN | 4971770-107304

EA990KB-11

機種	FP-25	FP-2512	FQ-25
吐出ホース径	25mm		16mm
全揚程	3.5m	2.8m	2.0m
最大吐出量	20L/分	18L/分	10L/分
電源	AC-100V 50/60Hz	DC-12V	アルカリ乾電池単一形×4本(別売)
定格時間	30分		電池寿命目安:1000L ※1
電源コード	4m		—
使用ヒューズ	筒型ヒューズ (4A)		—
吐出ホース	1.5m		
給油ノズル	ガンタイプ		
吸入口径※2	φ55		
本体重量	2.7kg	2.0kg	0.83kg
J A N	4971770-040458	4971770-040489	4971770-040519

※1: 揚程0mの場合 ※2: ストレーナー本体のサイズ  
(ご注意) ご使用後は本体はドラム缶より抜いて保管してください。