



Fasspumpe-PP-FKM

SRL 1000-30 l/min

Artikel-Nr.: 13 004
EAN: 4103810130045
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,5
 Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 30
 Fördermedien: AdBlue®
 Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
 Auslauf: abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch,
 1,5 m
 Länge Saugrohr (mm): 1000
 Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper: PP
 Dichtungen: FKM
 Saugrohr: PP

Abmessungen LxBxH (mm): 260 x 125 x 1330
 Gewicht (kg): 1,014

Spezifikation

- Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 1,5 m
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Nur für AdBlue® geeignet
- Konterverschraubung ermöglicht exakte Positionierung der Pumpe auf dem Behälter
- Verwendbar auch für das Pumpen aus Kanistern, mit Adapter (17 095)
- Hinweis: Nach Gebrauch mit warmem Wasser auswaschen, um Kristallbildung zu vermeiden, die die Pumpe schädigen kann

Verpackung

Verpackungsart: Karton
 Abmessungen LxBxH (mm): 230 x 150 x 395
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,212
 Verpackungseinheit: 1,0