

# EA990XL-1～-3 ドラム缶用オイルポンプ



品番	EA990XL-1	EA990XL-2	EA990XL-3
レバー操作	回転式	レバーストローク式	回転式
吐出量	約20L/72回転	約600ml/ストローク	約20L/20回転
材質	ヘッド	スチール	アルミダイキャスト
	パイプ	亜鉛メッキ	スチール
サイズ	全長	1320mm	1100mm
	ホース	Φ 27x1000mm	無し
	吐出口外径	27mm	25mm
適応	SAE30まで	SAE30まで	SAE30まで
重量	3.4kg	3.5kg	6kg
特長	一般回転タイプ	ドレンパン付(156φ)	サクシヨンポンプにもなるデラックスタイプ
		軽量仕上げ	
			吸い込み力が高い

粘度規格一覧表

※粘度 (目安)	粘度表示 c St(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
低	10	8	60スピンドル		
	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル		
	32	26	90タービン		
	46	38	120マシンオイル		
	68	56	140タービン		
	100	83	180タービン		
中	150	120	200タービン		
	220	180	30モーターオイル		
	320	260	40モーターオイル		
高	460	380	50モーターオイル		
	680	560	90シリンダー		
	1000	830	120シリンダー 加熱シリンダー		