



ノズルタイプ		ガンノズル
使用可能液体		オイル
使用可能粘度 (cP)		3,000以下
最大吐出量 L/min	1cP	55.0
	500cP	20.0
	1,000cP	9.5
	3,000cP	1.5
揚程 (m) (清水)		2
材質	本体・ノズル	アルミ
	パッキン	フッ素
	アダプタ	CAC406 (銅)
	ホース (長さ・内径)	PVC (2m・φ25)
重量 (kg)		4.3
コンプレッサー馬力		1馬力以上



実務/CAREER	適用機種 MODEL	APD -20 N	材質 MATERIAL	—
	個数 QTY	1	尺度 SCALE	1:2.5
写真/TRACE	品名 NAME	AIR PRESSURE PUMP (DRUM) APD-20N 外形図/FULL VIEW	投影法 ANGLE	三角法 3RD
	作成日/DATE	16.03.14	品番 CODE No	APDD000200
アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.		品番 CODE No	図番 DRWG. No	S-00125