



ノズルタイプ		ガンノズル
使用可能液体		灯油・軽油・ガソリン
使用可能粘度 (cP)		3,000以下
最大吐出量 L/min	1 cP	50.0
	500 cP	15.0
	1,000 cP	7.0
	3,000 cP	1.0
揚程 (m) (清水)		2
材質	本体・ノズル	アルミ
	パッキン	フッ素
	アダプタ	CAC406 (銅)
	ホース (長さ・内径)	耐油ゴム (2m・φ20)
重量 (kg)		6.3 5.3 △
コンプレッサー馬力		1馬力以上

出図
 '20.07.21
 アクアシステム(株)

変更/CAREER 改1 (20.07.20) アース線表記追加 重量変更 山本 (沙)	適用機種 MODEL GN	APD -20 GN	材質 MATERIAL	—
	価数 QTY	1	尺度 SCALE	1:2.5
	品名 NAME	AIR PRESSURE PUMP (DRUM APD-20GN 外形図/FULL VIEW	投影法 ANGLE	三角法 3RD A 3
写図/TRACE	作成/DATE	16.03.14	品番 CODE No	APDD001200 図番 DRWG. No
アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.			S-00126 △	