



使用液体	アドブルー
使用可能粘度	100cP以下
最大揚程	5m (清水時)
最大吐出量	60L/min (1cP時)
ガンノズル吐出量	30L/min (1cP時)
最大使用液温	60℃
本体・接液部材質	PP/SUS316/PTFE/ETFE
パッキン材質	FKM (フッ素)
ホース (ドラム缶仕様)	カナライン, 内径φ25, L=2000mm
ホース (IBC仕様)	カナライン, 内径φ25, L=3000mm
重量 (kg)	2.8 (d仕様) 3.1 (i仕様)
電源	単相AC100V 1.7A
周波数	50/60Hz
消費電力	170W
電源コード長	2.9m

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 田島	来歴/CAREER	適用機種 MODEL Ad-1 Ad-2	材質 MATERIAL 図中
担当/CHIEF 田島	製図/DRAW 上領		個数 QTY 1 1	尺度 SCALE 1:5
写図/TRACE	作成日/DATE 16.02.23	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME Ad-1/Ad-2 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD A 3
			品番 CODE No	図番 DRWG. No S-00113 △