

LINCOLN**GREASE GUNS**

Made In U.S.A

POWER-LUBER™

MODEL 1600J

充電式電動グリースガン

蛇腹カートリッジ専用

**コードレス式でどこでも****グリスアップのOK!**

400g蛇腹カートリッジのリチウムタイプ電動グリースガンです。
建設や高所でのグリスアップに最適です。
エアースースがない現場でも長時間の連続作業が可能です。

特長 1 高吐出圧**特長 2 高吐出量****特長 3 長時間の駆動**

特長



作業時に点灯

- リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
- 電源、エアースースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
- ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
- パワフルなリチウム12Vモーター
- 遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
- 1600J リジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。

仕様

充電時間: 約40分
吐出量(g/min): 76.3
容量(cc): 400
最大圧力(MPa): 55.1
電源: DC12V(リチウム)
本体重量: 2.86kg

【セット内容】

本体、充電器(1870)
リチウムイオンバッテリー(1261)
ステップアップトランス

株式会社 豊田

TEL 03-3708-7181(代)

FAX 03-3708-7189

〒158-0097

東京都世田谷区用賀 4-16-9

ホームページ <https://toyota-corporation.com/> ▶▶