

φ55、φ60以外の雨どいには取り付けできません。※取り付け前に必ず自宅の雨どいのサイズをご確認ください。

雨水タンク取扱説明書

この度は「雨水タンク」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
商品設置後も大切に保管し必要な時にお読みください。
尚、正しくご使用されなかった場合の製品の故障、および事故について、
弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

満水時：約90kg

タンク容量：80L

※設置方法は裏面をご覧ください。



ご使用前に必ずお読みになり大切に保管してください。

注意! 屋外用ですので、屋内で使用しないでください。



危険! タンクに乗らないでください。

満水時のタンク重量は約90kg近くあります。お子様がタンク周辺で遊び万一タンクの下敷きになった場合、大変危険ですので十分ご注意ください。

注意! 飲料水には使用しないでください。

- 地面が不安定な場所への設置はタンク転倒の原因となりますのでおやめください。
- 強い衝撃を与えると、タンクが破損する恐れがありますので設置・移動の際に落としたり投げたりしないでください。
- 寒冷地域では冬期に本体内部の雨水が凍結する恐れがあります。
凍結の恐れがあるときは水を抜いてください。
- 各種キャップの取付けが緩い場合、水が漏れる原因となりますのでご注意ください。
- T型継手とホースの接続に使用するバンドを締めすぎますと、接続部より雨水が漏れますので、変形するまで締め付けしないでください。
- フィルターにゴミが詰まると雨水がスムーズに流れなくなります。
雨降りの翌日には、フィルターをセットしている給水口のキャップを外し、中に貯まったゴミなどを取り除き、フィルターを水洗いしてください。
- 劣化防止のため、直射日光のあたる場所への設置はお避けください。
- 長くご使用頂くためにも、1ヶ月に1度を目安としタンク内を空にし水道水で洗浄し、タンク内を清潔にしてください。
- プラスチック製ですので、満水時や夏場等はタンクが水圧によって膨らむ恐れがありますが、ご使用上問題はありません。
- 製品本来の使用目的と異なったご使用はおやめください。

部品一覧




●特長

ご自宅の雨どいに簡単に取り付けできる雨水貯留タンクです。
草花の水やりや車の洗車に、さまざまな用途で雨水を有効利用できます。

●お手入れについて


必ず行なってください。

※枯葉やゴミ等が貯まると雨水が逆流し家屋に被害がでる恐れがあるため①②部分を外し、こまめに清掃してください。



●タンク洗浄の際のご注意

タンク洗浄の際にはまず最初にタンク内に残っている雨水をコックから出してください。手で持ち上げられる程軽くした時点で雨どいと接続している本体側のキャップを外し、安定した場所に下ろします。
構造上タンク内には一定の水が溜まるようになっておりますのでタンクを斜めに傾け、中に残った水を全て出してください。





設置方法

※設置の際は必ずお読みください。

ご使用前の準備


●設置位置のサイズを確認し、コンクリートブロックを置きその上に板をのせて雨水タンク用の台を用意してください。



※ブロックの設置間隔は均等にしてください。
※ブロックと板はセット内容には含まれておりません。


パーツの取付け

1 ホースにキャップ大(穴開き)を取付けます。




2 タンクに各パーツを取り付け台の上に設置します。

※キャップ・コックはしっかりと閉めてください。水漏れの原因となります。




※コックはキャップ小の方にも取り付けできます。



3 雨どいをカットします。


- ①ホースがたるまない位置を確認し雨どいのカット位置を決定します。
- ②雨どいをノコギリ等を利用しカットします。
※誤って壁を傷付けないように当木をしてカットしてください。




- 直径55mmの雨どいの場合
150mmカットします。
- 直径60mmの雨どいの場合
120mmカットします。

4 T型継手を雨どいにセットします。

- ①雨どいを固定している金具を外します。
 - ②雨どいを上に上げます。
 - ③T型継手を雨どいパイプに差込みます。
 - ④雨どいパイプを下げて固定金具を締めます。
- ※直径60mmの雨どいパイプの場合は下記のようにT型継手をカットしてから取付けてください。



5 ホースをT型継手に接続します。



- ◇材 質/タンク、ホース、各種キャップ: ポリエチレン
バンド: 鉄(クロームメッキ)
フィルター: ウレタンフォーム
- ◇サイズ/タンク本体: 幅1140×奥行225×高さ490mm
(コック・ホースは含まず)
- ◇耐熱温度/80度
- ◇耐冷温度/-20度

株式会社 ミツギロン

〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町212-1
TEL(072)258-7719

日本製

070810

