



パール缶製品仕様書

缶種	天板固着式クロスタイプ							
製品名	20L 白 タイトパール缶(アリ)#40SPP3				(000-281543-100)			
使用鋼板	テンフリースチール(クロムメッキ鋼板) JIS G 3315 に準じた規格				板	胴体	天板	地板
					厚	0.4mm	0.4mm	0.4mm
<u>胴体、寸法、容量及び質量</u>								
	内径 mm		外径 mm		缶高	内容量	重量	
	天側	地側	天側	地側	mm	L	kg	
規格値	272	286	276	290	375	20L以上	1.7	
許容差	±3	±3	±3	±3	±5		±10%	
※1 内容量は水道水で満水量を表す。 JIS Z 1620 準拠品								
<u>内外面印刷仕様</u>								
	胴体		天板		地板			
外面	白、ツヤニス		白、ツヤニス		金ニス			
内面	金ニス		金ニス		金ニス			
備考								
	つる	:なし						
	ビード	:なし						
	口金	:40スカート 0-3KR						
	CAP	:40 SP(SS)P3 (別送品)						
	仮CAP	:40 ホゴフタ						
	座金	:ザガネ						
	手環	:Pチカン シロ						