



パール缶製品仕様書

缶種	天板固着式クロスタイプ							
製品名	20L 白 タイトパール缶(ナシ)鉄栓UN			(000-341107-023)				
使用鋼板	テンフリースチール(クロムメッキ鋼板) JIS G 3315 に準じた規格				板厚	胴体	天板	地板
						0.5mm	0.5mm	0.5mm
<u>胴体、寸法、容量及び質量</u>								
	内径 mm		外径 mm		缶高	内容量	重量	
	天側	地側	天側	地側	mm	L	kg	
規格値	272	286	276	290	370	20L以上	2.2	
許容差	±3	±3	±3	±3	±5		±10%	
※1 内容量は水道水で満水量を表す。 JIS Z 1620 準拠品								
<u>内外面印刷仕様</u>								
	胴体		天板		地板			
外面	白、墨、ツヤニス		金ニス		金ニス			
内面	なし		なし		なし			
備考								
つる	:なし							
ビード	:2本ビード							
口金	:フランジ/ユニクロ/EMG大							
CAP	:テツプラグ ユニクロゴムP							
座金	:パール缶 座金 一般用							
手環	:Pテカン シロ							