

EA991C-1仕様

カートリッジグリース

カルシウム石けん基グリースで潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシー、ピン、各種産業機械の軽荷重転がり・滑り軸受けなどの潤滑に最適です。

- 400gチューブ（プラスチックチューブ 外径 約 φ 56mm）
- 使用温度……-10～60℃

代表性状

試験項目	
外観	褐色
ちょう度 25℃混和	320
溶点 °C	96
銅板腐食 100℃ 24hr	合格
灰分	1.3
水洗耐水度 38℃ 1hr %	9.1
水分 %	0.1
見かけ粘度 10℃ 10S ⁻¹ Mpa	1500
チムケンOK値 Lbf	9
湿潤	A級

(ちょう度 JIS規格 1号)

グリースの硬さ

グリースの硬さを現す特性値がちょう度です。潤滑油の粘度に相当します。ちょう度範囲によりちょう度番号でグリースを分類する規格は米国により制定され日本のJIS規格もこれに従っています。ちょう度が小さいほどグリースは硬いことを示し、ちょう度番号は大きくなります。(表参照)

ちょう度番号	混和ちょう度範囲
000号	445-475
00号	400-430
0号	355-385
1号	310-340
2号	265-295
3号	220-250
4号	175-205
5号	130-160
6号	85-115