

EA991C - 15仕様

極圧リチウムグリース

(リチウム石けん基グリース)

特長

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆材等の添加剤を配合した極圧万能型グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

一般機械の軸受けや高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。

用途

建設機械/クレーン、コンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに。

農業機械/耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。

ギアボックス、圧延機軸受に。

衝撃荷重・高荷重摺動部に。



400gチューブ (プラスチックチューブ 全長 240mm 外径 約 50mm)

使用温度範囲... - 25 ~ 120 °

ちょう度...2号 (25 ° 265 ~ 295)

グリースの硬さ

グリースの硬さを現す特性値がちょう度です。潤滑油の粘度に相当します。

ちょう度範囲によりちょう度番号でグリースを分類する規格は米国により制定され日本のJIS規格もこれに従っています。

ちょう度が小さいほどグリースは硬いことを示し、ちょう度番号は大きくなります。(表参照)

ちょう度番号	混和ちょう度範囲
000号	445-475
00号	400-430
0号	355-385
1号	310-340
2号	265-295
3号	220-250
4号	175-205
5号	130-160
6号	85-115