

EA991C-23(グリースポンプのみ)

仕様

容量... 500mm³

材質... スチール

・ハンドルストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

・エア抜きも簡単にできます。

・作動を調節できる。

・重量... 1.9kg

・本体チューブ壁厚 1.0mm

・ピストン軸径 8mm

・ノズル取付ネジサイズ M10X1.0



指の怪我を避ける
オープンハンドル

亜鉛ダイキャスト製ヘッド部
破壊圧力は1200barです。

スチール製ピストンとポンプシリンダ-部
1回のストロークで1.2cm³を
送り出します。その時グリースに
かかる圧力は400bar (kp/cm²)
になります。

滑り止めのための
刻み目が付いています。

