



Fettfolgekolben
20-kg-BE-Ø 270-310 mm

Artikel-Nr.: 17 300
EAN: 4103810173004
Rabattgruppe: A

Technische Daten
Werkstoff: Metall
Innendurchmesser (mm): 35,5
Werkstoff: NBR 70
Maße øxH (mm): 315 x 30
Gewicht (kg): 1,27

- Spezifikation**
- Für 20-kg-Behälter, ø 270 - 310 mm
 - Rundumlaufende Gummidichtlippe

Verpackung
Verpackungseinheit: 1,0