

EA991CG-2
(グリースチャージガンセット)

- 手動式
- サイズ φ180×360(H)mm
- 重量 3.4kg
- 適応グリース ~#2
- ※2.5kg缶に直接セットできます。

○ポンプチャージ 30ml

(増圧式ガン部)

- 最大吐出し量 3ml
- 最大吐出し圧 69MPa
- ホース長 φ21mm×1.5m
- 30ニップル/1度のポンプチャージ

※ガンとホースの接続はスイベル式のためホースがねじれません。

(別売缶取付け例)

