

EA991CG-3
(グリースチャージガンセット)

- 手動式
- サイズ φ 220 × 450(H)mm
- 重量 4.4kg
- 適応グリース ~#2

(タンク部)

- タンク容量 5kg
- タンク材質 ポリプロピレン製
- ポンプチャージ 30ml

(増圧式ガン部)

- 最大吐出し量 3ml
- 最大吐出し圧 69MPa
- ホース長 φ 21mm × 1.5m
- 30ニップル/1度のポンプチャージ

※ガンとホースの接続はスイベル式のためホースがねじれません。



(ガン拡大)

