

EA991CN-50 (グリースニップルオープニングツール) 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

■用途

詰まったグリースニップルを貫通させます。

■仕様

- ・適応ニップル対辺…1/8”NPT
- ・全長…212mm
- ・フレキシブルホース長…143mm

■各部名称



●使用方法

(準備)

1. 本体からピストンを外し、本体に軽油(約6g)を入れて下さい。
2. ピストンをきれいに拭き、再度ピストンが止まるまで本体に挿入して下さい。
3. エアを抜くために、軽油がこぼれない様に、本体を逆さまにして上部にウエスをかぶせピストンヘッドをゆっくり叩いてください。

※エアが残っていると油圧力が減り、効果が減ります。



注意 作業する時はエアや液体が飛んでくるのを防ぐ為に顔を保護して下さい。

(操作)



1. 詰まったグリースニップルの上に本体の先を押しつける。
2. ピストンヘッドを手で押すか小型ハンマーで軽くたたく。
3. ピストンが本体に入ると、本体を外しグリースガンで注入してみてください。
注入しない時や、固い時は再度上記作業を繰り返して下さい。
4. 付属のフレキシブルホースはカップリング部分を外して使用して下さい。



注意 ピストンが曲がる恐れがあるので、大型ハンマーを使用しないで下さい。

●クリーニング

- ・ピストンを挿入する前はピストンをきれいにして下さい。
- ・本体を乾かし、オイルを塗布して下さい。
- ・錆が出たらなるべく早く錆を取りオイルを塗布して下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

14.Dec.